

Scan en ontdek  
onze website



# Sealmachines

Imagopackgroup



**Imagopackgroup**

Verpakkingen, specerijen en sauzen



Nijverheidslaan 66  
B-8540 Deerlijk, België

✉ [info@imagopackgroup.be](mailto:info@imagopackgroup.be)  
📷 [@imagopack.group](https://www.instagram.com/imagopack.group)

☎ 056 21 41 58  
🌐 [www.imagopackgroup.be](http://www.imagopackgroup.be)

# Type schalen

(altijd een gaatje in de folie prikken bij het opwarmen)

## PP schalen

Enkel in microgolfoven

Thermoform - goedkoper maar minder sterk  
Spuitgiet - duurder en steviger

## CPET schalen

Microgolfoven

Oven op max 180°C, de sealfolie mag op het bakje blijven.  
Niet onder de grill plaatsen

## Novato schalen

Microgolfoven

Oven op max 180°C, de sealfolie mag op het bakje blijven.  
Niet onder de grill plaatsen



A03817

## Sealmachine Type 190

### Gebruik

- 20 à 25 bakjes sealen per dag
- Altijd rollen van 190mm breed

### Sealfolie

Novato en CPET

|              |                                       |                        |
|--------------|---------------------------------------|------------------------|
| peelable     | I-PACK peel PET MB 25 AF 190mmx500m   | <a href="#">A02808</a> |
| non peelable | MYLAR 850 190mmx750M C-PET AF NONPEEL | <a href="#">A09683</a> |

### PP

|              |                                       |                        |
|--------------|---------------------------------------|------------------------|
| peelable     | I-PACK peel PET MB 25 AF 190mmx500m   | <a href="#">A02808</a> |
| non peelable | MYLAR 850 190mmx750M C-PET AF NONPEEL | <a href="#">A09683</a> |

### Inlegringen (zonder adapterplaat)

|      |                                           |                        |
|------|-------------------------------------------|------------------------|
| Foto | Inlegring 1002 1-vaks                     | <a href="#">A02321</a> |
| Foto | Inlegring 1052 1-vaks 171 x 127 "Lasagne" | <a href="#">A03440</a> |
| Foto | Inlegring 2187 - 187/137/25 (1-vaks)      | <a href="#">A04663</a> |



A04227

## Sealmachine Type 290

### Gebruik

- Professioneel gebruik
- Mogelijkheid tot pasteuriseren in een menuschaal (2,2 kg)
- Altijd rollen van 190mm breed

### Sealfolie

Novato en CPET

|              |                                       |                        |
|--------------|---------------------------------------|------------------------|
| peelable     | I-PACK peel PET MB 25 AF 190mmx500m   | <a href="#">A02808</a> |
| non peelable | MYLAR 850 190mmx750M C-PET AF NONPEEL | <a href="#">A09683</a> |

### PP

|              |                                           |                        |
|--------------|-------------------------------------------|------------------------|
| peelable     | I-PACK peel PP/PET/PE MB 62 AF 190mmx250m | <a href="#">A03092</a> |
| non peelable | I-PACK lock PP HB 55 AF 190mmx230m        | <a href="#">A02588</a> |

### Inlegringen (+ adapterplaat [A02323](#))

|      |                                           |                        |
|------|-------------------------------------------|------------------------|
| Foto | Inlegring 1002 1-vaks                     | <a href="#">A02321</a> |
| Foto | Inlegring 1052 1-vaks 171 x 127 "Lasagne" | <a href="#">A03440</a> |
| Foto | Inlegring 2187 - 187/137/25 (1-vaks)      | <a href="#">A04663</a> |



A03845

## Sealmachine Type 325

### Gebruik

- Professioneel gebruik
- Mogelijkheid tot pasteuriseren in een halve gastro (8 à 9 kg)
- Rollen van 190mm of 340mm

### Sealfolie

Novato en CPET

|              |                                       |                        |
|--------------|---------------------------------------|------------------------|
| peelable     | I-PACK peel PET MB 25 AF 190mmx500m   | <a href="#">A02808</a> |
| non peelable | MYLAR 850 190mmx750M C-PET AF NONPEEL | <a href="#">A09683</a> |
| 1/2GN        | I-PACK peel PET MB 25 AF 340mmx500m   | <a href="#">A10639</a> |

### PP

|              |                                           |                        |
|--------------|-------------------------------------------|------------------------|
| peelable     | I-PACK peel PP/PET/PE MB 62 AF 190mmx250m | <a href="#">A03092</a> |
| non peelable | I-PACK lock PP HB 55 AF 190mmx230m        | <a href="#">A02588</a> |
| 1/2GN        | I-PACK lock PP MB 62 AF 330mmx400m        | <a href="#">A03008</a> |

### Inlegring (+ adapterplaat [A03847](#), tenzij je enkel met 1/2GN sealt)

|      |                                           |                        |
|------|-------------------------------------------|------------------------|
| Foto | Inlegring 1002 1-vaks                     | <a href="#">A02321</a> |
| Foto | Inlegring 1052 1-vaks 171 x 127 "Lasagne" | <a href="#">A03440</a> |
| Foto | Inlegring 2187 - 187/137/25 (1-vaks)      | <a href="#">A04663</a> |
| Foto | Inlegring Type 325 voor 1/2GN             | <a href="#">A03846</a> |

# Correct sealen doe je zo

Je product moet koud geseald worden!  
Zo ga je condens tegen en krijg je geen verwaterde saus.

1



Breng je machine naar de correcte temperatuur:

- PP 175°C
- CPET 190°C

2



Plaats de inlegging correct.  
Vermijd vuile randen!



3



Trek de folie tot 1,5cm  
voorbij het bakje.



4



Sluit de sealmachine,  
wacht 2 seconden  
en open opnieuw.



# Overzicht

|                                              | <br><b>Type 190</b> | <br><b>Type 290</b> | <br><b>Type 325</b> |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gebruik</b>                               | 20,25 bakjes per dag                                                                                 | professioneel gebruik                                                                                | professioneel gebruik                                                                                  |
| <b>Breedte rol</b>                           | altijd 190 mm                                                                                        | altijd 190 mm                                                                                        | 190 of 340 mm                                                                                          |
| <b>Adapterplaat</b>                          | enkel inlegringen                                                                                    | ja + inlegringen                                                                                     | ja + inlegringen                                                                                       |
| <b>Pasteuriseren</b>                         | Nee                                                                                                  | in menuschaal (2,2kg)                                                                                | in 1/2 GN (8 à 9 kg)                                                                                   |
| <b>Sealen van Novato, CPET en PP schalen</b> | Ja                                                                                                   | Ja                                                                                                   | Ja                                                                                                     |
| <b>Peelable folie</b>                        | Ja                                                                                                   | Ja                                                                                                   | Ja                                                                                                     |
| <b>Non-peelable folie</b>                    | Ja                                                                                                   | Ja                                                                                                   | Ja                                                                                                     |